



Modèles (écouteurs standards)	SN960S-DRWC* SN961-DRW* SN962-DRW*	SN760S-DRWC SN761-DRW SN762-DRW	SN560S-DRWC SN561-DRW SN562-DRW	SN460S-DRWC SN461-DRW SN462-DRW
Caractéristiques générales				
Type de pile 60S-DRWC	Lithium-ion rechargeable			
Type de pile 61-DRW	312 Zinc-air			
Type de pile 62-DRW	13 Zinc-air			
Types d'écouteurs	LP, MP, HP, UP			
Commandes manuelles et options	TapControl (60S-DRWC), Bouton sélecteur de programme (61-DRW et 60S-DRWC), Bouton multifonctions (62-DRW), Bobine T (62-DRW)			
Classification IP	IP68			
Caractéristiques audiologiques				
Canaux	17	14	12	12
Directivité « Intelligent All-Around** »	●	-	-	-
Directivité « All Around 360 »		●	-	-
Directivité « All Access »	-	-	●	-
Directivité binaurale « Binaural Directionality III »	-	-	-	●
Mode directionnel « Intelligent Focus** »	●	●	-	-
Mode directionnel « Clear Focus*** »	●	●	-	-
Mode directionnel « Front Focus »	-	-	●	-
Mode directionnel « Ultra Focus »	-	-	-	●
Mode omnidirectionnel « Spatial Sense »	●	●	●	●
Directivité adaptative « Autoscope » (avec point de flexion directionnel ajustable manuellement)	●	●	●	●
Directivité automatique « Synchronized SoftSwitching »	●	●	●	●
Suramplification des graves (streaming)	3 choix	3 choix	2 choix	2 choix
Gestion des gains et du réducteur de bruit selon l'environnement « Environmental Optimizer II »	●	-	-	-
Gestion des gains selon l'environnement « Environmental Optimizer I »	-	●	●	●
Réducteur de bruit « Intelligent Noise Tracker** »	3 choix	Marche/arrêt	-	-
Réducteur de bruit « Noise Tracker II »	5 choix	4 choix	3 choix	2 choix
Réducteur de bruit de vent « WindGuard »	3 choix	3 choix	2 choix	2 choix
Réducteur de bruit impulsif	3 choix	3 choix	2 choix	2 choix
Réducteur de bruit faible « Expansion »	3 choix	3 choix	2 choix	2 choix
Compression fréquentielle « Sound Shaper »	●	●	●	●
Anti Larsen « DFS Ultra III » (avec mode musique)	●	●	●	●
Adaptation progressive des gains « Synchronized Acceptance Manager »	●	●	●	●
Générateur de son TSG	●	●	●	●
Caractéristiques fonctionnelles				
Communication inter-appareils	●	●	●	●
MultiConnect**	●	●	●	●
Bluetooth® Auracast™	●	●	●	●
Streaming audio direct (avec équipements iOS**** et Android™ compatibles)	●	●	●	●
TV-Streamer+, Multi-Mic+ et Remote Control	●	●	●	●
Application ReSound Smart 3D™	●	●	●	●
Sound Enhancer (dans l'application ReSound Smart 3D™)	●	-	-	-
Réglage et mise à jour à distance				
ReSound Assist	●	●	●	●
ReSound Assist Live	●	●	●	●
Mise à jour de l'appareil à distance	●	●	●	●
Réglage				
Logiciel de programmation ReSound Smart Fit™ 2.4 ou supérieur	●	●	●	●
Nombre maximum de programmes	4	4	4	4
Datalogging	●	●	●	●
Programmation sans fil avec Noahlink Wireless	●	●	●	●
Détection automatique de l'écouteur	●	●	●	●

* Les modèles SNX60S-DRWC, SNX61-DRW et SNX62-DRW ont la possibilité de modifier leur niveau technologique à des fins de démonstration

** Les fonctions « Intelligent All-Around », « Intelligent Noise Tracker », « Intelligent Focus » et « MultiConnect » ne sont disponibles que sur le modèle 60S.

*** Clear Focus disponible uniquement pour les modèles 61 et 62.

**** La fonction appels mains-libres est compatible avec l'iPhone 11 ou supérieur, iPad Pro 12,9 pouces (5ème génération), iPad Pro 11 pouces (3ème génération), iPad Air (4ème génération), iPad mini (6ème génération) et iPad (10ème génération) ou supérieur, avec les mises à jour logicielles iOS 15.3 et iPadOS 15.3 ou supérieures.



Chargeur de bureau
Numéro CFF (Charging Form Factor) 8



Chargeur standard
Numéro CFF (Charging Form Factor) 8



Chargeur Premium
Numéro CFF (Charging Form Factor) 8



© 2026 GN Hearing A/S. Tous droits réservés. ReSound est une marque déposée de GN Hearing A/S. Apple, le logo Apple, iPhone et iPad sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC. Le nom et le logo Bluetooth sont des marques déposées, propriété de Bluetooth SIG, Inc. Le nom et le logo Auracast sont des marques déposées, propriété de Bluetooth SIG, Inc.

Siège mondial
GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danemark
Tél. : +45 4575 1111
resound.com

France
GN Hearing France SAS
Zone Silic - Bâtiment Liège
1 place des États-Unis
FR-94150 Rungis
Tél. : +33 (0)1 75 37 70 00
info@gnhearing.fr
resound.fr

Suisse
GN Hearing Switzerland AG
Seestrasse 353
8038 Zürich
Tél. : +41 (0)44 722 91 11
info@gnresound.ch
resound.ch

Belgique
GN Hearing Benelux BV
Postbus 85
NL-6930 AB Westervoort
Tél. : + 32 (0)2 513 55 91
info@gnresound.be
resound.com

CVR no. 55082715

Données techniques

		LP	MP	
		ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2022 Coupleur 2cc	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2022 Coupleur 2cc	
Gain de référence (entrée 60 dB SPL)	HFA	31	36	dB
Gain maximum (entrée 50 dB SPL)	Max. HFA	56 50	60 55	dB
Niveau de sortie maximum (entrée 90 dB SPL)	Max. HFA	113 109	115 113	dB SPL
Distorsion harmonique totale	500 Hz	0,6	0,7	%
	800 Hz	0,8	0,9	
	1600 Hz	1,4	1,3	
	3200 Hz	0,6	0,6	
SPLIV max @ 10 mA/m* HFA-SPLIV @ 31,6 mA/m HFA-SPLIV max @ 10 mA/m	Max.	107	110	dB SPL
	HFA	92	97	
	HFA	101	106	
Bruit équivalent à l'entrée, sans réducteur de bruit	HFA	22	20	dB SPL
Bande passante		≤200 - ≥8000	≤200 - ≥8000	Hz
Autonomie (batterie rechargeable)**		30 (max) 24 (typ)	30 (max) 24 (typ)	Heures
Consommation (veille / actif) (Modèles 61-DRW et 62-DRW)		0,81 / 1,03	0,81 / 0,92	mA



* Bobine T uniquement pour les modèles SN62-DRW.
** L'autonomie prévue de la batterie rechargeable dépend des fonctionnalités activées, de l'utilisation d'accessoires sans fil, de la perte auditive, de l'âge de la batterie et de l'environnement sonore.
(max) sans streaming; (typ) avec plusieurs heures de streaming.

Données techniques



		HP	UP	
		ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2022 Coupleur 2cc	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2022 Coupleur 2cc	
Gain de référence (entrée 60 dB SPL)	HFA	41	46	dB
Gain maximum (entrée 50 dB SPL)	Max. HFA	60 54	71 65	dB
Niveau de sortie maximum (entrée 90 dB SPL)	Max. HFA	120 118	129 123	dB SPL
Distorsion harmonique totale	500 Hz	0,5	0,5	%
	800 Hz	0,8	0,4	
	1600 Hz	0,8	0,1	
	3200 Hz	0,4	0,1	
SPLIV max @ 10 mA/m* HFA-SPLIV @ 31,6 mA/m HFA-SPLIV max @ 10 mA/m	Max.	112	122	dB SPL
	HFA	103	106	
	HFA	106	115	
Bruit équivalent à l'entrée, sans réducteur de bruit	HFA	21	20	dB SPL
Bande passante		≤200 - 6590	≤200 - 4650	Hz
Autonomie (batterie rechargeable)**		30 (max) 24 (typ)	30 (max) 24 (typ)	Heures
Consommation (veille / actif) (Modèles 61-DRW et 62-DRW)		0,81 / 0,94	0,81 / 0,87	mA

* Bobine T uniquement pour les modèles SN62-DRW.
** L'autonomie prévue de la batterie rechargeable dépend des fonctionnalités activées, de l'utilisation d'accessoires sans fil, de la perte auditive, de l'âge de la batterie et de l'environnement sonore.
(max) sans streaming; (typ) avec plusieurs heures de streaming.

Brevets déposés.





■ LP
■ MP





■ LP
■ MP

Brevets déposés.



■ HP
■ UP



■ HP
■ UP

Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis.